




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


pH/ОВП/ЕС/TDS/S.G./термо/соле метр Orville

цифровой для воды ML-71

Внешний вид устройства




Дисплей



Калибровка

Калибровка pH



Калибровка ЕС TDS Соль




Использование

Удержание значения. Переключение единиц измерения температуры



Переключение режимов



Устранение неисправностей

1. Выключите устройство. Нажмите одновременно HOLD/TEMP и MODE/CAL, не отпуская;
2. Нажмите кнопку ВКЛ/Выкл и отпустите все кнопки, сброс будет завершен.
3. Включите устройство, зажав кнопку на 10 секунд. Сброс успешно завершен.

Меры предосторожности

1. Прибор был откалиброван на заводе, используйте сразу.
2. После завершения работ очистите электрод чистой водой и держите его сухим.
3. Аккуратно перемешайте жидкость, чтобы вокруг электрода не было пузырьков воздуха.
4. Не разбирайте самостоятельно.
5. Держите сухим.
6. Если измерение pH неверно, выполните сброс и калибровку.

Характеристики

| | |
|--------|------------------------|
| Модель | C-600 |
| pH | Диапазон: 0,00 – 14,00 |

| | |
|---------------------------|---|
| | Разрешение: 0,01 pH |
| | Точность: ± 0,05 pH |
| TDS | Диапазон: 0-10000 ppm; 10,1-200,0 ppt (10,1 – 100,0 ppt эффективный диапазон) 0,1 ppm; 0,1 ppt ± 2% F.S |
| ЕС | Диапазон: 0-10000 µS/cm, 10,1–19,99 mS 20,1–400,0 mS/cm (10,1-200,0 mS/cm эффективный диапазон) Разрешение: 1 µS/cm; 0,1 mS/cm Точность: ± 2% F.S |
| Соленость | Диапазон: 0,01–25,00%; 0-10000 ppm, 10,1-200,0 ppt Разрешение: 1 ppm; 0,1 ppt; 0,01% Точность: 0,01%-5,00% (±0,1%)\$ 5,1%-25,00% (±1%) ±2% F.S. |
| ORP | Диапазон: ± 999 мВ Разрешение: 1 мВ Точность: ±2мВ |
| S.G. | 1,000-1,222 |
| Температура | АТС: 0–60 °C |
| Калибровка | ЕС: Автоматическое распознавание раствора (1413 µS/cm, 12,80 mS/cm, 111,8 mS/cm). --- Если прибор не может идентифицировать раствор, замените электрод или свяжитесь с поставщиком. |
| Защита от воды | IP 67 |
| Рабочие условия | 0-60 °C |
| Фактор TDS | 0,5 °C |
| Диапазон температур | 0-60 °C |
| Точность температуры | ± 0,5 °C |
| Разрешение температуры | 1 °C |
| Автоматическое отключение | 5 минут |
| Батарея | LR44 3 шт (1,5 В) |
| Размер дисплея | 33*24 мм |
| Размер | 183*37*37 |
| Вес | 90 г |
| Дисплей | LCD-дисплей |
| Подсветка | Опционально |
| Внимание | Очищайте электрод после использования |

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66